



RE944-S1

- Carte d'expérimentation soudable Prise à 28 broches
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamée à air chaud (HAL sans plomb)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour prises à 28 broches avec un écart de 7.62 mm
- Pas 2.54 mm
- 2 x 14 îlots à deux trous de chaque côté
- Bande de potentiel en forme de U
- Dimensions 31.75 x 42,54 mm