



RE965-04

- Adaptateur QFN24
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour QFN24 avec 0.40 mm pitch
- Pas 2.54 mm
- Perforation 1.10 mm avec des îlots de brasage Ø 2.10 mm
- Adapté pour les prises avec un écart de 15.24 mm
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 19.50 x 33.30 mm