



#### RE323-HP

- SRBP paper FR2 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Organic soldering protection (OSP)
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 32 x 55 soldering pads 2.20 x 2.20 mm
- Hole diameter 1.00 mm
- Connector 32-channel /D DIN 41612
- Connector 48-channel /E DIN 41612
- Connector 48-channel /F DIN 41612
- Size 100 x 160 mm



#### RE323-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 32 x 55 Lötinseln 2,20 x 2,00 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinder 32-polig /D DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /E DIN 41612
- Steckverbinder 48-polig /F DIN 41612
- Größe 100 x 160 mm



#### RE323-HP

- Résine phénolplaste FR2 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Protection organique de la surface (OSP)
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 32 x 55 îlots de brasage 2,20 x 2,20 mm
- Perforation 1,00 mm Ø
- Connecteur 32-pôles /D DIN 41612
- Connecteur 48-pôles /E DIN 41612
- Connecteur 48-pôles /F DIN 41612
- Dimensions 100 x 160 mm



#### RE323-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 32 x 55 nodos de soldadura 2,20 x 2,20 mm
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Conector enchufable 32-polos /D DIN 41612
- Conector enchufable 48-polos /E DIN 41612
- Conector enchufable 48-polos /F DIN 41612
- Tamaño 100 x 160 mm