



#### RE512-HP

- SRBP paper FR2 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Organic soldering protection (OSP)
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 62 continuous strips with 36 holes
- Hole diameter 1.00 mm
- Size 100 x 160 mm




#### RE512-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 62 Leiterbahnen mit 36 Bohrungen
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 100 x 160 mm



#### RE512-HP

- Résine phénolplaste FR2 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Protection organique de la surface (OSP)
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 62 pistes avec 36 trous
- Perforation 1,00 mm Ø
- Dimensions 100 x 160 mm



#### RE512-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 62 vías conductoras con 36 agujeros
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Tamaño 100 x 160 mm