

| | |
|--|---|
| • Altura de caída, máx. | 0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío |
| Temperatura ambiente en servicio | |
| • Rango de temperatura permitido | -20 °C a +60 °C con montaje horizontal; -20 °C a 50 °C con montaje vertical; 95 % de humedad del aire, sin condensación |
| • Cambio permitido de temperatura | 5°C a 55°C, 3°C/minuto |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte | |
| • mín. | -40 °C |
| • máx. | 70 °C |
| Presión atmosférica según IEC 60068-2-13 | |
| • En servicio mín. | 795 hPa |
| • En servicio máx. | 1 080 hPa |
| • Almacenamiento/transporte, mín. | 660 hPa |
| • Almacenamiento/transporte, máx. | 1 080 hPa |
| Humedad relativa del aire | |
| • Rango admisible (sin condensación) a 25 °C | 95 % |
| Condiciones ambientales aumentadas | |
| Concentraciones de sustancias contaminantes | |
| — SO2 con HR < 60% sin condensación | SO2: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60% sin condensación |
| Elementos mecánicos/material | |
| Material de la caja (en el frente) | |
| • Plástico | Si |
| Dimensiones | |
| Ancho | 38 mm |
| Alto | 62 mm |
| Profundidad | 21 mm |
| Pesos | |
| Peso, aprox. | 40 g |
| Última modificación: | 19.02.2016 |