

Denominación del tipo de producto

Conector de bus PROFIBUS, RS485, FastConnect, sin conector hembra PG, 35°

Descripción del producto

Conector de bus PROFIBUS, RS485, FastConnect, sin conector hembra PG, 35°
SIMATIC DP, CONECTOR P. PROFIBUS HASTA 12 MBITS/S SALIDA DE CABLE A 35 GRADOS, DESPLAZAMIENTO DE AISLAMIENTO, FAST CONNECT, SIN CONEC. PG 15,8 X 54 X 39,5 MM (ANXALXP),



Aptitud para uso	Para conectar estaciones PROFIBUS al cable de bus PROFIBUS
Velocidad de transf.	
Tasa de transferencia / con PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Interfaces	
Número de conexiones eléctricas	
<ul style="list-style-type: none"> • para cables PROFIBUS 	2
<ul style="list-style-type: none"> • para componentes de red o equipos terminales 	1
Tipo de conexión eléctrica	
<ul style="list-style-type: none"> • para componentes de red o equipos terminales 	Conector Sub-D (9 polos)
Tipo de conexión eléctrica / FastConnect	Sí
Datos mecánicos	
Tipo de resistencia terminadora	Combinación de resistencias integrada, activable con interruptor deslizante
Material / de la caja	plástico
Tipo de enclavamiento	pasacables / conexión

Diseño, dimensiones y pesos

Tipo de salida de cable	Salida de cable a 35°
Anchura	15,8 mm
Altura	54 mm
Profundidad	39,5 mm
Peso neto	29 g

Condiciones ambientales admisibles

Temperatura ambiente	
• durante el almacenamiento	-40 ... +70 °C
• durante el transporte	-40 ... +70 °C
Grado de protección IP	IP20

Características, funciones y componentes del producto / Generalidades

Propiedad del producto	
• sin silicona	Sí
Componente del producto	
• Conector hembra PG	No
• Alivio de tracción	Sí

Normas, especificaciones y homologaciones

Certificado de aptitud	
• Conformidad con las Directivas sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)	Sí
• Homologación UL	Sí
Última modificación:	10.02.2016