

SIMATIC S7, TS ADAPTER IE BASIC PARA SIMATIC
TELESERVICE, CONEXION A ETHERNET, F. ALIMENTACION
EXT. 24V



Información general

Ingeniería con

- | | |
|--|------|
| • STEP 7 TIA Portal configurable/integrado desde versión | V11 |
| • STEP 7 configurable/integrado desde versión | V5.4 |

Diseño/montaje

| | |
|---|----|
| Montaje sobre perfiles posible | Si |
| Posibilidad de montaje en pared/directo | Si |

Tensión de alimentación

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Valor nominal (DC) | 24 V |
| Rango admisible, límite inferior (DC) | 19,2 V |
| Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V |

Intensidad de entrada

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Consumo, típ. | 50 mA; Incl. TS Module Modem |
| Consumo, máx. | 100 mA |
| Intensidad de cierre, máx. | 5,8 A |

Interfaces

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nº de interfaces Industrial Ethernet | 1 |
| Industrial Ethernet | |
| • Interfaz Industrial Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) |
| — 100 Mbits/s | Si |
| — 1000 Mbits/s | No |
| Dimensiones | |
| Ancho | 30 mm |
| Alto | 100 mm |
| Profundidad | 75 mm |
| Pesos | |
| Peso, aprox. | 100 g |
| Última modificación: | 22.02.2016 |