

SIMATIC S7, TS ADAPTER IE BASIC POUR SIMATIC
TELESERVICE, CONNEXION SUR ETHERNET, ALIMENTATION
EXT. 24V



Informations générales

Ingénierie avec

- | | |
|---|------|
| • STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à partir de la version | V11 |
| • STEP 7 configurable/intégré à partir de la version | V5.4 |

Type de configuration/Fixation

Montage sur rail possible	Oui
Montage mural/direct possible	Oui

Tension d'alimentation

Valeur nominale (CC)	24 V
Plage admissible, limite inférieure (CC)	19,2 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V

Courant d'entrée

Consommation, typ.	50 mA; y compr. TS Module Modem
Consommation, maxi	100 mA
Courant d'appel, maxi	5,8 A

Interfaces

Nombre d'interfaces Industrial Ethernet	1
Industrial Ethernet	
• Interface Industrial-Ethernet	1 x Ethernet (RJ45)
— 100 Mbit/s	Oui
— 1000 Mbit/s	Non
Dimensions	
Largeur	30 mm
Hauteur	100 mm
Profondeur	75 mm
Poids	
Poids approx.	100 g
dernière modification :	13.02.2016