

SIMATIC S7, TS ADAPTER IE BASIC PER SIMATIC
TELESERVICE, COLLEGAMENTO A ETHERNET,
ALIMENTAZIONE EST. 24V



Informazioni generali

Engineering con

- | | |
|---|------|
| • STEP 7 TIA Portal progettabile/integrato a partire dalla versione | V11 |
| • STEP 7 progettabile/integrato da versione | V5.4 |

Tipo di montaggio

Possibilità di montaggio su guide	Sì
Montaggio diretto a parete possibile	Sì

Tensione di alimentazione

Valore nominale (DC)	24 V
Campo consentito, limite inferiore (DC)	19,2 V
Campo consentito, limite superiore (DC)	28,8 V

Corrente d'ingresso

Corrente assorbita, tip.	50 mA; incl. TS Module Modem
Corrente assorbita, max.	100 mA
Corrente d'inserzione, max.	5,8 A

Interfacce

Numero di interfacce Industrial Ethernet	1
Industrial Ethernet	
• Interfaccia Industrial Ethernet	1 x Ethernet (RJ45)
— 100 Mbit/s	Sì
— 1000 Mbit/s	No
Dimensioni	
Larghezza	30 mm
Altezza	100 mm
Profondità	75 mm
Pesi	
Peso, ca.	100 g
Ultima modifica:	22.02.2016