



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Kallenavn på utstyr	LA4K
Produkt eller komponent type	Suppressor module
Produktkompatibilitet	LC1 LP1

Alternativer

Monteringsområde	Front side
Monteringsmetode	Clip-on
Støybegrensings teknologi	Varistor (Peak begrensnig)
Styrespenning	50...129 V AC 50...129 V DC
Maximum peak voltage	2 Uc
Lokal varsling	LED
Antall pr. sett	Sett á 5
Høyde	25 mm
Bredde	6 mm
Dybde	22 mm
Vekt	0.01 kg

Miljø

standarder	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
protective treatment	TC i samsvar med IEC 60068 TC i samsvar med DIN 50016
ambefalt temperatur ved drift	-25...50 °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-50...80 °C

 Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.