



### Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Harmony XB4 Harmony XB5
Produkt eller komponent type	Lysblokk
Kallenavn på utstyr	ZBV
Salg per udelelig kvantitet	4
Tilkoblinger - terminaler	Fjærklemmer
Signaltype	Klar
Lyskilde	Beskyttet LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direkte
Lyskildefarge	Blå
[Us] merkespenning	24 V AC/DC, 50/60 Hz

### Alternativer


Vekt	0.016 kg
Spenningsgrenser	19.2...30 V DC 21.6...26.4 V AC
Strømforbruk	18 mA
Levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
Motstand mot spenningsvariasjon	1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
Montering av blokk	Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Kompatibilitetskode	ZBV

### Miljø

protective treatment	TH
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...70 °C
ambefalt temperatur ved drift	-25...70 °C
IP-grad	IP20 i henhold til IEC 60529
standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
motstand mot raske transienter	2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
motstand mot elektromagnetiske felt	10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV ved kontakt (på metalldele) i henhold til IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
elektromagnetiske utslipp	Klasse B i henhold til IEC 55011

## Dimensions

### with ZB5AZ009 Fixing Collar



### with ZB4BZ009 Fixing Collar

