



#### RE716001-LF

Fibres en verre époxyde FR4 1,50 mmCu 35 µm des deux côtésÉtamée à chaud (HAL sans plomb)

- Cartes pour l'introduction au montage de surface CMS 11 différents:6x SO88x SO144x SO16w4x SOT223-34x SO204x SOT8922x SOT2378x 120666x 080526x 181220x 2220
- Dimensions: 72.00 x 213.00 mm