



Main

Gamme de produits	Harmony XB5
Product or component type	Head for push-button
Device short name	ZB5
Matériau de la collerette	Plastique noir
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Shape of signaling unit head	Round
Type of operator	Spring return
Operator additional information	Horizontal mounting Vertical mounting

Complementary

Largeur hors tout CAO	37 mm
Hauteur hors tout CAO	18,5 mm
Profondeur hors tout CAO	37 mm
Product weight	0.024 kg
Tenue au nettoyage haute pression	90 Pa à 82,5 °C
Profil de l'unité de commande	Blanc noyé non marqué
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Electrical composition code	C1 pour <= 9 contacts using unique blocks en montage avant C2 for <= 9 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <= 3 contacts using single blocks in front mounting C15 pour 1 contacts using unique blocks en montage avant SF1 pour <= 3 contacts using unique blocks en montage avant SR1 pour <= 3 contacts using unique blocks en montage arrière

Environment

Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
---------------------------------------	-------------

Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Class of protection against electric shock	Class II conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP67 IP66 conforming to IEC 60529 IP69K
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 12 NEMA 13 NEMA 4 conformément à UL 508
IK degree of protection	IK03 conforming to IEC 62262
Standards	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2
Product certifications	UL CE CSA
Vibration resistance	5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1119 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------