



Main

Gamme de produits	Harmony XB5
Fonction produit	Tête de voyant
Accessoires associés	DEL intégrale
Nom abrégé de l'appareil	ZB5
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Couleur de la capsule	Jaune
Info supplémentaire de l'unité de commande	Avec lentille normale

Complementary

Largeur hors tout CAO	29 mm
Hauteur hors tout CAO	29 mm
Profondeur hors tout CAO	31 mm
Poids	0.017 kg
Boîte associée	XALD 1...5 trous XALK 2...5 trous
Electrical composition code	P1 en montage avant avec DEL intégrale P2 en montage avant avec DEL intégrale et transformateur PF1 en montage avant avec DEL intégrale PR1 en montage arrière avec DEL intégrale

Environment

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II IEC 60536
Degré de protection IP	IP67 IP66 conformément à IEC 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK05 conformément à IEC 50102
Normes	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------