

74 02 160

Pince coupante de côté à forte démultiplication



- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases




20 % d'effort économisé

comparé à des pinces coupantes de côté standards de la même longueur.

Avec axe de charnière forgé.

Réf.	74 02 160
EAN	4003773023081
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Forme	0
Capacités de coupe Fil d'acier mi-dur (diamètre) Ø mm	3,4
Capacités de coupe Fil d'acier dur (diamètre) Ø mm	2,5
Capacités de coupe Corde à piano (diamètre) Ø mm	2,0
Longueur mm	160
Poids net g	209



Sous réserve de toute modification technique et erreur.

