

97 53 14

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral



PAT. PEND.



- Ouverture réduite des poignées
- Pour le sertissage des embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
- Ajustage automatique à la taille d'embout désirée
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatigant
- Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
- Extension de la capacité de sertissage carré jusqu'à 10 mm²
- Sertissage hexagonal pour petits embouts
- Particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 10

La petite pince à sertir pour embouts de câble à deux gros avantages pour l'utilisateur: - Réglage automatique au type d'embout utilisé: facilite le travail du professionnel et lui permet un sertissage sûr, fiable et rapide. - Extension des domaines d'application

Réf.	97 53 14
EAN	4003773041474
Pince	brunie
Poignées	avec gaines bi-matière
Application	embouts de câble
Capacité Millimètre carré mm ²	0,08 - 10,0
nombre de positions de sertissage	1
AWG	28 - 7
Longueur mm	180
Poids net g	404

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Ressort de traction pour 97 53 4/5/8/9/14
97 59 31	4003773053972	Ressort de traction pour 97 53 4/5/8/9/14
97 59 32	4003773053989	Circlips pour modèle 97 53 pour 97 53 xx