

14 26 160

Tronchese laterale con spelacavi



- Con tagliente lungo
- Ottimo rendimento di taglio grazie all'articolazione dinamica
- Fori spelacavi di precisione per conduttori unipolari (pieni) 1,5 e 2,5 mm²
- Taglio confortevole di cavi NYM fino a 5 x 2,5 mm²
- Punte lunghe per i lavori di taglio più accurati anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglienti di precisione temperati ad induzione, durezza taglienti ca. 60 HRC
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



| | |
|--|--|
| Art. No. | 14 26 160 |
| EAN | 4003773040279 |
| Esecuzione | cromata |
| Manici | isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE |
| Testa | |
| Normativa sugli isolamenti | IEC 60900 DIN EN 60900 |
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) Ø mm | 1,5 |
| Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm | 2,5 |
| Valori di spelatura in millimetri quadri mm² | 1,5 + 2,5 |
| AWG | 15 + 13 |
| Lunghezza mm | 160 |
| Peso netto g | 216 |



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

