


77 72 115

Tronchese laterale per elettronica



- Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
- Cerniera passante senza gioco
- Con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
- La superficie a specchio (solo versione 2) e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini
- Testa piccola a punta, con piccola sfaccettatura
- Durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Art. No.	77 72 115
EAN	4003773040958
Testa	pulita a specchio
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Forma	7
Valori di taglio filo dolce (diametro) Ø mm	0,3 - 0,8
B mm	10,5
D mm	6,0
A mm	9,5
Lunghezza mm	115
Peso netto g	69



Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

