

74 02 140

Voimasivuleikkuri



- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisenleikkauksen ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuuserät lisäinduktiokarkaistut, (terien kovuus n. 64 HRC) kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle
- Kromivanadium-suurtehoteräs, taattu, moniportaisesti öljykarkaistu




20 % voimansäästö

verrattuna samanpituisiin tavanomaisiin sivuleikkureihin

taotuilla nivelakseleilla

Tuotenro	74 02 140
EAN	4003773042419
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Muoto	0
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	3,1
Kovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	2,0
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) Ø mm	1,5
Pituus mm	140
Paino netto g	157



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

