

35 32 115 ESD

Sähköasentajan tartuntapihdit ESD



- Tarkkuuspihdit hienoihin asennustöihin, esim. elektroniikka ja hienomekaniikka
- Tartuntaan, pitoon ja taivutukseen
- Kahvat sähköistä purkausta poistavat - dissipatiiviset
- Läpipistetty tarkkuusnivel
- Sileäksi hiotut tartuntapinnat
- Reunat silotettu huolellisesti
- Kitkattomat kaksoisjouset, avaaminen pehmeää ja tasaista
- Peilikiillotus antaa hienon öljykalvon kanssa hyvän ruostesuojan - irtoavat kromiosat eivät aiheuta häiriötä kytkentäpiirissä
- Kahvat kaksivärisillä monikomponentti kahvakuorilla musta/harmaa
- Erikoistyyökäkaluteräs, taottu, öljykarkaistu




ESD-pihdit (Electrostatic discharge, elektrostaattinen purkaus)

sähköstaattinen energia poistetaan näissä pihdeissä hitaasti ja kontrolloidusti kahvoilta

tämä suojaa elektrostaattiselle purkaukselle alttiita rakenteita

voimassaolevien standardien, esim. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP metodi 2472 mukaisesti

Tuotenro	35 32 115 ESD
EAN	4003773024859
Pää	peilikiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Muoto	3
B mm	22,5
D mm	6,5
E mm	2,0
F mm	1,0
A mm	9,5
Pituus mm	115
Paino netto g	70



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

