


# 12 40 200

## Pelacables autoajustable



- Para cables con conductores finos unitarios y múltiples con aislamiento de plástico y goma
- Se adapta automáticamente a la respectiva sección del cable, lo que evita dañar el conductor
- La profundidad de pelado puede ajustarse manualmente a los diferentes materiales y grosores de aislamiento
- Cortacables para cables de aluminio o cobre, conductor múltiple hasta 10 mm<sup>2</sup> y unitario hasta 6 mm<sup>2</sup>
- Mecanismo operativo suave
- Cuchillas y mordazas de apriete de plástico fácilmente intercambiables
- Peso reducido
- Carcasa: plástico, reforzado con fibras de vidrio
- Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite
- Para cables de cinta plana hasta 10 mm de ancho en una sola operación



### Principio de trabajo de las cuchillas rectas

Sólo la parte roja se corta.

No adecuado para materiales aislantes altamente flexibles y armados, ni para aislamientos multicapa.


Núm. de artículo	12 40 200
EAN	4003773026662
Valores de pelado milímetros cuadrados mm <sup>2</sup>	0,03 - 10,0
Tope longitudinal mm	3,0 - 18,0
Medida	200 mm
AWG	32 - 7
Longitud mm	200
Peso neto g	202



12 40 200: Tope longitudinal ajustable



Cortacables para cables múltiples hasta 10 mm<sup>2</sup>



12 40 200: Pelado preciso sin dañar el cable conductor

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



### Repuestos

Núm. de artículo	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 par de cuchillas de recambio para 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 par de mordazas de sujeción de recambio para 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Tope longitudinal de recambio para 12 40 200
12 49 04	4003773053071	Muelle con patas para 12 40/50 200

12 49 05

4003773053088

Muelle de presión en la cabeza para 12 40/50 200