

97 71 180

Krimptang voor adereindhulzen



- Ook als VDE-versie
- Eenvoudig crimpen door geoptimaliseerde overbrenging
- Lichte en slanke constructie
- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm²
- Krimping in gekenmerkte, half-ronde profielen voor een veilige verbinding van huls en ader
- 9 bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard



Artikel-nr.	97 71 180
EAN	4003773040668
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter mm²	0,25 - 16,0
Aantal krimpprofielen	9
AWG	23 - 5
Lengte mm	180
Gewicht netto g	205



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

