

# 12 42 195


## KNIPEX MultiStrip 10 automatyczne szczypce do ściągania izolacji



PATENTED




- Ściąganie izolacji przewodów o przekroju w zakresie od 0,03 do 10,0 mm<sup>2</sup> bez dodatkowej regulacji
- Uniwersalna geometria ostrza odznacza się dużą trwałością i żywotnością
- Optymalnie ukształtowane rękojeści o doskonałych wrażeniach dotykowych
- Obcinak do drutu w dolnej części
- W pełni automatyczne dopasowywanie do popularnych jedno-, wielo- i cienkożyłowych przewodów z izolacją standardową w całym zakresie roboczym od 0,03 do 10,0 mm<sup>2</sup>
- Nie wymagają ręcznej regulacji
- Nie powoduje uszkodzeń przewodów
- Stalowe szczęki zaciskowe pewnie przytrzymują przewód, zabezpieczając pozostałą izolację przewodu przed uszkodzeniem
- Z obcinakiem do drutu w dolnej części do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych wielożyłowych o przekroju do 10 mm<sup>2</sup> oraz jednożyłowych o przekroju do 6 mm<sup>2</sup>
- Wyjątkowo precyzyjny mechanizm i bardzo mała waga
- Wymienny blok noży i ogranicznik długości
- Rękojeść ze strefą z miękkiego materiału zapewniającego pewny chwyt
- Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym
- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo



### Mechanizm z patentem

Głębokość, z jaką noże nacinają izolację, dopasowuje się do średnicy żył, a tym samym do grubości wszystkich standardowych materiałów izolacyjnych w sposób całkowicie automatyczny. Szczypce nie wymagają ręcznej regulacji, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych szczypiec do ściągania izolacji z dużym zakresem pracy.



### Zasada działania noża prostego

Nacięcie wykonywane jest jedynie na obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym.

Nieodpowiednie do wysoce elastycznych i wzmacnianych materiałów izolacyjnych oraz izolacji wielowarstwowych.


Nr art.	12 42 195
EAN	4003773054580
Zakres pracy w mm <sup>2</sup>	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Długość mm	195
Masa netto g	136



Obcinak do przewodów wielożyłowych o przekroju do 10 mm<sup>2</sup>




Stalowe szczęki zaciskowe zapobiegają wyślizgiwaniu się przewodu



Precyzyjne ściąganie izolacji w zakresie 0,03 - 10 mm<sup>2</sup> bez dodatkowej regulacji

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



#### Części zamienne

Nr art.	EAN	
12 49 21	4003773057581	Zapasy ostrza do 12 42 195 automatyczne szczypce do ściągania izolacji
12 49 23	4003773057604	Zapasy ogranicznik długości do 12 42 195 automatyczne szczypce do ściągania izolacji