

# 95 16 165


## Kabelsax



- För att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertrådig
- Inte lämplig för ståltråd och hårddragna kopparledare
- Härdade skär med precisionsslipning
- Skär jämnt och exakt utan att klämma
- Lätt snitt vid enhandskontroll
- Klämskydd förhindrar klämskador
- Justerbar skruvled, självlåsande
- Specialverktogsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat




<b>Artikelnummer</b>	95 16 165
<b>EAN</b>	4003773039648
<b>Verktyg</b>	Förkromad
<b>Handtag</b>	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
<b>Form</b>	1
<b>Isolationsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Skärvärde Cu-kabel, flertrådig (diameter) Ø mm</b>	15
<b>Skärvärde Cu-kabel, flertrådig mm<sup>2</sup></b>	50
<b>AWG</b>	1/0
<b>Längd mm</b>	165
<b>Vikt netto g</b>	262



Kabelskärning med sidavbitare: hög kraftansträngning, oexakt snitt, stark deformation och klämning av kabeln



Kabelskärning med kabelavbitare: lätt, exakt snitt utan deformation av kabeln



Med reservation för tekniska ändringar och fel

