

# 85 51 180 A

## Fjäderband-klämtång




- Vridbara universella gripinsatser för säkert grepp av klämmorna i varje position
- Gripinsatser vridbara även under belastning
- Extremt bra hävarmsutväxling med vilken klämmor kan öppnas lätt och enkelt utan kraftansträngning
- Slankt huvud; smal huvudbredd, vridbara gripinsatser: ett idealiskt verktyg när det är ont om plats
- Extra funktioner: Lossa slangar skonsamt tack vare tandade gripkåftar
- Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat
- Användbar för standard-, tråd- och platsnåla klämmor samt fjäderbandringar med en nominell storlek på upp till 50 mm
- Mer än 30 mm spännväg

Den enda tången för klämmor och fjäderbandringar av olika storlekar. Anpassar sig i varje läge genom vridbara gripinsatser. Ändå sitter klämmorna fast i tången.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN BILAR/NYTTOFORDON

Luftinsugning, kylning, laddningsluft, returvattenledning, termostat, plast, värme

<b>Artikelnummer</b>	85 51 180 A
<b>EAN</b>	4003773081159
<b>Tång</b>	Grå, försedd med korrosionsskydd
<b>Handtag</b>	Med plastöverdrag som ger säkert grepp
<b>Kapacitet</b>	max. 50 mm
<b>Inställningspositioner</b>	15
<b>Längd mm</b>	180
<b>Vikt netto g</b>	170



Med reservation för tekniska ändringar och fel



platsbesparande klämma



Fjäderbandsklämma



fjäderbandring



trådklämma



De praktiska vridbara gripinsatserna gör det lätt att komma åt klämman från varje position