

# 12 12 11


## Precisionsavisoleringstång med formknivar



PATENTED



- Formlåsande avisolering av isolermaterial som är svåra att ta bort, som PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® och gummi; även i flera skikt
- Ett andra knivpar håller tillförlitligt fast resterande isolering
- Exakt avstämde, utbytbara formknivar allt efter ledararea
- Med inställbart längdstopp för identiska avisoleringslängder vid arbete i serie
- Tångkropp: stål
- Kniv: specialverktogsstål, oljehärdat
- För solarkablar, speciellt anpassad till flerskiktiga och till RADOX®-isoleringar
- Med extra kabelstöd för bättre centrerung av flerskiktigt isolerade ledare i avisoleringsprofilerna



### Exakt och tillförlitligt

Två knivpar (1) skär in isoleringen längs hela periferin. Sedan flyttas knivparen isär så att isolationen dras av exakt (2). Tången öppnas automatiskt efter avisoleringen.

### Arbetsprincip med formknivar


Med ringsnittet runt hela isoleringen görs en exakt och precis avisolering. Detta är särskilt viktigt på ledare som måste avisoleras exakt.

Detta fungerar utan problem även på svåra material som isolermaterial av PTFE, Radox® och flerskiktiga isoleringar.

Artikelnummer	12 12 11
EAN	4003773062998
Tång	Brunerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm <sup>2</sup>	1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0
AWG	
Längd mm	195
Vikt netto g	449



Perfekt inskärning av isolationen längs hela periferin



Exakt avisolering genom exakta knivprofiler

Med reservation för tekniska ändringar och fel



### Reservdelar

Artikelnummer	EAN	
---------------	-----	--

12 19 11	4003773063001	1 par reservknivar för 12 12 11
12 19 11	4003773063001	1 par reservknivar för 12 12 11
12 19 11	4003773063001	1 par reservknivar för 12 12 11
12 19 11	4003773063001	1 par reservknivar för 12 12 11
12 19 91	4003773079439	Fjädersats till 12 12 xx med formknivar
12 19 91	4003773079439	Fjädersats till 12 12 xx med formknivar

**Tillbehör**

<b>Artikelnummer</b>	<b>EAN</b>	
12 19 90	4003773078982	Längdanslag för 12 12 xx med formknivar
12 19 90	4003773078982	Längdanslag för 12 12 xx med formknivar