

97 43 200

Crimp-systemtang for utskiftbare crimp profiler



PATENTED



- Kun ett verktøy for nesten 1000 crimp-ansettelser
- Nesten parallell pressbevegelse
- Jevnt høy crimpkvalitet med presisjonsprofiler og tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er innstilt fra fabrikken (kalibrert), etterjusterbar
- Kraftøkning med vektstangutveksling for lettere arbeid
- Ergonomiske grep
- Forskjellig posisjoneringshjelp for presis posisjon
- Crimpinnsetser for ansettelser, som overstiger det tilbudte sortiment, på forespørsel
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet
- I kunststoffkoffet, skumstoffinnlegg med utsparinger for oppbevaring av crimpinnsetser og posisjoneringshjelp; med montasjeverktøy (innersekskant-nøkkel), skruer og muttere
- Uten crimpinnsetts



Med muligheten til å presse nesten alle aktuelle crimpforbindelser med ett verktøy med mest moderne crimp tangteknikk løser crimp-systemtang nesten alle oppgaver innen mobil og stasjonær crimp-teknikk og er for standardcrimping et utmerket proffverktøy.

Artikkel-nr.	97 43 200
EAN	4003773030812
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	se crimpprofil-tabell
Lengde mm	200
Vekt netto g	988

Tekniske endringer og feil forbeholdes



Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
97 49 200 01	4003773053927	Fjær for 97 43

Tilbehør

Artikkel-nr.	EAN	
97 49 04	4003773030850	Crimpprofil for uisolerte, åpne pluggkontakter 2,8 + 4,8 mm
97 49 05	4003773030867	Crimpprofil for uisolerte, åpne pluggkontakter 4,8 + 6,3 mm
97 49 06	4003773030836	Crimpprofil for isolerte kabelsko + pluggkontakt
97 49 08	4003773030874	Crimpprofil for isolerte + uisolerte lederendehylser
97 49 09	4003773030881	Crimpprofil for lederendehylser

97 49 10	4003773076896	Crimpprofil for uisolerte rør- og klemkabelsko etter DIN 46237 samt uisolerte støt- og klemforbindere etter DIN 46341
97 49 11	4003773076902	Crimpprofil for uisolerte klem-, rør- og presskabelsko etter DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerte klem-, støt- og pressforbindere etter DIN 46341 og DIN 46267
97 49 13	4003773030843	Crimpprofil for uisolerte klem-, rør- og presskabelsko etter DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerte klem-, støt- og pressforbindere etter DIN 46341 og DIN 46267
97 49 14	4003773077756	Crimpprofil for uisolerte klem-, rør- og presskabelsko etter DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerte klem-, støt- og pressforbindere etter DIN 46341 og DIN 46267
97 49 15	4003773043164	Crimpprofil for fanestikker og uisolert åpen pluggkontakt 4,8 + 6,3 mm
97 49 16	4003773040675	Crimpprofil for isolerte kabelsko + pluggkontakt
97 49 18	4003773063186	Crimpprofil for Twin-lederendehylser
97 49 19	4003773030898	Crimpprofil for lederendehylser
97 49 20	4003773045069	Crimpprofil for F-plugg for TV- og satelittuttak
97 49 23	4003773052135	Crimpprofil for uisolerte kabelsko + kabelforbinder
97 49 24	4003773030911	Crimpprofil for d-sub-plugg
97 49 30	4003773030904	Crimpprofil for uisolerte støtkontakt
97 49 35	4003773034315	Crimpprofil for tennplugg og fordeler
97 49 40	4003773030959	Crimpprofil for Koax-kontakt
97 49 44	4003773041443	Crimpprofil for rullede kontakter
97 49 50	4003773030966	Crimpprofil for Koax-plugg / biltelefon
97 49 54	4003773041450	Crimpprofil Modulplugg
97 49 60	4003773030928	Crimpprofil for dreide kontakter (HTS + Harting)
97 49 61	4003773045137	Crimpprofil for dreide kontakter (Harting)
97 49 62	4003773063179	Crimpprofil for Solar-pluggkontakt (Huber + Suhner)
97 49 63	4003773066675	Crimpprofil for Solar-pluggkontakt (Huber + Suhner)
97 49 64	4003773044055	Crimpprofil for ABS plugg
97 49 65	4003773066682	Crimpprofil for solar-pluggkontakter MC 3 (Multi-Contact)
97 49 65 1	4003773066729	Posisjoneringshjelp for 97 49 65 (solar-pluggkontakt MC 3)
97 49 66	4003773066699	Crimpprofil for solar-pluggkontakter MC 4 (Multi-Contact)
97 49 66 1	4003773066736	Posisjoneringshjelp for 97 49 66 (solar-pluggkontakt MC 4)
97 49 67	4003773066705	Crimpprofil for solar-pluggkontakter (Hirschmann)
97 49 68	4003773066712	Crimpprofil for dreide solar-pluggkontakter (Tyco)
97 49 68 1	4003773066743	Posisjoneringshjelp for 97 49 68 (solar-pluggkontakt Solarlok)
97 49 70	4003773030942	Crimpprofil for Westernstikkere
97 49 71	4003773075066	Crimpprofil for solar-pluggkontakter MC 4 (Multi-Contact)
97 49 74	4003773044062	Crimpprofil for uskjermet Molex-plugg
97 49 76	4003773047513	Crimpprofil for skjermete Stewart-plugg
97 49 81	4003773042778	Crimpprofil for Harting-plugg for lysleder
97 49 82	4003773042785	Crimpprofil for Telegärtner-plugg for lysleder
97 49 83	4003773044079	Crimpprofil for FSMA-, ST-, SC-, STSC/K-plugg
97 49 84	4003773042792	Crimpprofil for Harting/Suhner-plugg for lysleder
97 49 87	4003773043331	Crimpprofil for FSMA-, ST- og MIC-plugg for lysleder
97 49 90	4003773031017	Posisjoneringshjelp for 97 49 60 (HTS + Harting)
97 49 91	4003773045144	Posisjoneringshjelp for 97 49 61 (Harting)
97 49 93	4003773047926	Posisjoneringshjelp 97 49 24 (D-sub-plugg)
97 49 94	4003773030997	Posisjoneringshjelp for 97 49 04
97 49 95	4003773031000	Posisjoneringshjelp for 97 49 05