


12 11 180

Avisoleringstang med formkniver



- Med utskiftbare kniver for fire hhv. seks forskjellige ledertverrsnitt
- Ingen skade på leder pga. presist slipt formkniv, fintrådede lisser blir også skånsomt avisolert
- Klembakker holder tråden fast ved avisolering
- Med justerbart endeanslag for like avisoleringslengder ved seriearbeid
- En trykkfjær bringer tangen tilbake i utgangsposisjon
- Tanglegame: aluminium
- Kniv: spesial-verktøystål, oljeherdet



Artikkel-nr.	12 11 180
EAN	4003773000792
Tang	svart lakkert
Grep	med kunststoff-grepshylster
Avisoleringsverdier (diameter) Ø mm	0,5 / 1,2 / 1,6 / 2,0
Lengde mm	180
Vekt netto g	368



Tekniske endringer og feil forbeholdes



Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
12 19 180	4003773022145	1 par reservekniver for 12 11 180 med formkniver
12 19 180 04	4003773052876	Isolierholder (4) for 12 11/21 ..
12 19 180 06	4003773052890	Føringsplate (6) for 12 11/21 ..
12 19 180 07	4003773052906	Lask (7) for 12 11/21 ..
12 19 180 08	4003773052913	Bolt (8) for 12 11/21 ..
12 19 180 09	4003773052920	Skrue (9) for 12 11/21 ..
12 19 180 10	4003773052937	Spiralfjær (10) for 12 11/21 ..
12 19 180 11	4003773052944	Underlagsskive (11) for 12 11/21 ..
12 19 180 12	4003773052951	for 12 11/21 ..
12 19 180 13	4003773052968	Åpningsfjær for 12 11/21 ..
12 19 180 14	4003773052975	Leddskruer (14) for 12 11/21 ..
12 19 180 15	4003773052982	Gripehylse (15) for 12 11/21 ..

12 19 180 16	4003773052999	Mellomstopp-arm (16) for 12 11/21 ..
12 19 180 17	4003773053002	Bolt for mellomstopp-arm (17) for 12 11/21 ..
12 19 180 22	4003773053057	for 12 11/21 ..
12 19 180 23	4003773053064	Innstillings- og festeskruer (20-21) for 12 11/21 ..