


78 13 125

Electronic Super Knips®



- Presisjonstenger for de fineste skjærearbeider, f.eks innen elektronikk og finmekanikk
- Slipte, meget skarpe skjær uten fasett
- Skjærekutt med kontrollert micro-snittkantforskyvning for ultrapresist snitt også for de tynneste tråder og lang levetid
- Eksakt formete spisser kutter også tett liggende tråder fra Ø 0,2 mm
- Ledd med edelstål Nagle
- Ekstrem lett gange for ikke trettende arbeid
- Med åpningsfjær og åpningsbegrensning
- Med trådklemme - ingen ukontrollerte snitt
- Skjærehardhet ca. 54 HRC
- INOX-rustfritt stål

Artikkel-nr.	78 13 125
EAN	4003773035398
Hode	polert
Grep	med flerkomponent-grep
Form	1
Tang	
Skjæreverdi middels hard tråd Ø mm	1,0
Skjæreverdi myk tråd Ø mm	0,2 - 1,6
D mm	7,5
B mm	9,0
A mm	13,5
Lengde mm	125
Vekt netto g	57



Tekniske endringer og feil forbeholdes

