

97 53 14

Selvjusterende Crimptang for lederendehylser for side mating



PAT. PEND.



- Mindre gripevidde
- For pressing av lederendehylser DIN 46228 del 1 + 4
- Selvjusterende tilpasning på ønsket lederendehylse størrelse
- Jevnt høy crimpekvalitet med tvangssperre (kan frigjøres)
- Crimptrykk er eksakt innstilt fra fabrikk (kalibrert)
- Kraftøkning med kneledd for lettere arbeid
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon og lav vekt
- Krom-vanadin-elektrostål i særklasse, oljeherdet
- Sekskant-pressing med en kapasitetsutvidelse på inntil 10 mm²
- Sekskant-pressing for innsnevrete tilslutningsmål
- Passer særlig for alle Twin-lederendehylser til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 10

Den lille crimptangen for lederendehylser med to store fordeler for brukeren. - Automatisk selvjustering på lederendehylsen: Det avlaster fagmannen og gir sikker, pålitelig og hurtig crimping. - Større bruksområde

Artikkel-nr.	97 53 14
EAN	4003773041474
Tang	brunert
Grep	med flerkomponent-grep
Anvendelse	Endehylser
Kapasitet kvadratmillimeter mm ²	0,08 - 10,0
Antall crimp-posisjoner	1
AWG	28 - 7
Lengde mm	180
Vekt netto g	404

Tekniske endringer og feil forbeholdes



Reservedeler

Artikkel-nr.	EAN	
97 59 30	4003773053965	Trekkfjær for 97 53 4/5/8/97/14
97 59 31	4003773053972	Trekkfjær for 97 53 4/5/8/97/14
97 59 32	4003773053989	Sikringsringer for modell 97 53 for 97 53 xx