


26 16 200

Kargaburun (Leylek burnu tipi pense)



- Dayanıklı, elastik hassas uçlar
- Yassı-yuvarlak, uzun çeneler
- Ağız yüzeyleri dişli
- 3,2 mm çapında orta sertlikte tel ve 2,2 mm çapında sert tel için kesiciler
- Kesicilere ek olarak indüksiyon sertleştirme uygulaması yapılmıştır, kesici sertliği yakl. 61 HRC
- Vanadin elektro çeliği, dövme çeliği, ço kademeli olarak yağda sertleştirilmiş

Ürün Nr.	26 16 200
EAN	4003773022831
Pense	Krom kaplama
Saplar	Çok komponentli kılıf izolasyonlu, VDE onaylı
Kafa	
Şekil	1
İzolasyon normu	IEC 60900 DIN EN 60900
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	3,2
Sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	73,0
Nominal ölçü	200 mm
Uzunluk mm	200
Net ağırlık g	206



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

