


# 98 55

## Kablo Dış Kılıfı Soyma Bıçağı



- Kullanım rahatlığı sağlayan kayma korumasına sahip sap şekli ile çalışma ergonomisi sunar
- Elde kaymaya karşı dayanıklı yumuşak komponentler ile daha yüksek iş güvenliği
- Bıçağın, baş parmak oyuğu ve sap sonundaki "parmak kancası" üzerinden tutulması sayesinde daha iyi kuvvet aktarımı sağlanır
- Şeffaf koruyucu kapak
- Sağlam, sabit kanca şekilli bıçak, orak şeklinde
- Ucunda kaydırıcı elemanlı
- İletken izolasyonuna zarar verilmez
- Bıçak: Cerrahiye uygulamalarında kullanılan çelik, paslanmaz, ısı işlem havada gerçekleştirilmiştir

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Ürün Nr.          | 98 55                                       |
| EAN               | 4003773022558                               |
| Sap               | izolasyonlu çok komponentli sap, VDE onaylı |
| İzolasyon normu   | IEC 60900 DIN EN 60900                      |
| Süngü Uzunluğu mm | 38                                          |
| Yarıçap mm        | 23,5                                        |
| Uzunluk mm        | 180                                         |
| Net ağırlık g     | 68                                          |

Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

