

# 14 22 160


## Yan Keski (Kablo Sıyırma Özelliği İle)



- Uzun kesicili
- Güçlü mafsal sayesinde yüksek kesme performansı
- 1,5 ve 2,5 mm<sup>2</sup> kesitli iletkenler için hassas izolasyon sıyırma delikleri
- Azami 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> kalınlığa kadar olan NYM kablolarını kesme
- Dar çalışma alanlarında çok hassas kesme işlemleri için kullanılacak uzun uçlar
- İndüksiyon yöntemiyle sertleştirilmiş hassas kesiciler, kesici sertliği yakl. 60 HRC
- Vanadin elektro çeliği, dövme çeliği, ço kademeli olarak yağda sertleştirilmiş



Ürün Nr.	14 22 160
EAN	4003773034988
Kafa	Parlatılmış
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Pense	Siyah fosfat kaplama
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	1,5
Yumuşak tel kesme değeri (çap) Ø mm	2,5
Kablo sıyırma değeri milimetrekare mm <sup>2</sup>	1,5 + 2,5
AWG	15 + 13
Uzunluk mm	160
Net ağırlık g	206



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

