

10 99 I220

Alicate para abraçadeira com ressalto lateral de pressão



- Para fixar de forma simples e confiável abraçadeiras com 1 e 2 orelhas (sistema Oetiker ou similar)
- Nenhuma danificação dos pontos de pressão nas abraçadeiras tipo orelha
- A cabeça estreita permite um bom acesso no caso de condições de espaço apertado
- Múltiplas aplicações para abraçadeiras em guarnições de eixo, tubulações de radiador e de combustível, sistemas de pressão de ar, compressores
- Vida útil longa e resistente
- Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo
- De aplicação especialmente universal, graças ao ressalto lateral de pressão adicional

Artigo nº	10 99 I220
EAN	4003773080756
Alicate	preto revestimento contra oxidação
Cabeça	polida
Cabos	com revestimento de plástico
Comprimento mm	220
Peso líquido g	340



Abraçadeira com 1 orelha



Abraçadeira com 2 orelhas



A moldagem sem corte evita danificar os pontos de atuação e, dessa forma, assegura a durabilidade e a segurança da conexão

Reservado alterações técnicas e erros



10 99 I220: O bico de prensagem lateral possibilita também uma boa acessibilidade à abraçadeira com orelha em espaços apertados