


13 96 200

Alicate para instalação elétrica



- 6 funções em um alicate
- Alicate multifuncional para instalação elétrica; para agarrar material plano e redondo, dobrar, rebarbar, cortar cabos, descarnar e cravar terminais para pontas de fio
- Superfícies lisas na ponta para agarrar, sem danificar os fios individuais; superfícies perfiladas e um orifício do queimador para agarrar material liso e redondo
- Canto exterior notável no mordente para atuar sobre caixas embutidas e para desbarbar orifícios de passagem.
- Furos de retirada de isolamento para condutores 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm²
- Fissura para luvas de topo de fios 0,5-2,5 mm²
- Tesoura de cabos com lâminas de precisão (endurecidas por indução) para cabos de Cu e Al até 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Agarrar sem abrir o alicate completamente (mecanismo de fecho inteligente na versão com mola de abertura). A lâmina permanece fechada e protegida
- Desenho delgado para fácil acesso
- Articulação aparafusada: movimento preciso e isento de folga do alicate
- Nos modelos com mola de abertura integrada na articulação, a lâmina de bloqueio ativada mantém os gumes fechados enquanto as outras funções se mantêm ativas
- Com o mecanismo de fecho inteligente é possível abrir o "pinças" sem o alicate. A lâmina permanece fechada e protegida.

Artigo nº	13 96 200
EAN	4003773075110
Cabeça	
Alicate	cromado
Cabos	isolados com capas de componentes múltiplos, testado por VDE
Norma relativa ao isolamento	IEC 60900 DIN EN 60900
Valor de corte cabo Cu, multifilar (diâmetro) Ø mm	15
Valor de corte cabo Cu, multifilar mm²	50
Valores de retirar isolamento para fios singelos mm²	0,75 - 1,5 + 2,5
Capacidade em milímetros quadrados mm²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Comprimento mm	200
Peso líquido g	280



Reservado alterações técnicas e erros

