


78 13 125

Electronic Super Knips®



- Alicates para trabalhos de corte de precisão, por exemplo, na eletrônica e mecânica de precisão
- Gumes retificados muito afiados sem faceta
- Corte por cisalhamento com microcompensação das arestas de corte para corte ultrapreciso também de fios mais finos e longa vida útil
- Pontas moldadas com precisão cortam também arames encostados a partir de Ø 0,2 mm
- Articulação com rebite de aço inoxidável
- Movimento extremamente fácil para um trabalho pouco cansativo
- Com mola de abertura e limitação de abertura
- Com borne de fio - sem salto de afastamento descontrolável dos recortes de fios
- Dureza de afiações aprox. 54 HRC
- INOX - aço inoxidável

Artigo nº	78 13 125
EAN	4003773035398
Cabeça	polida
Cabos	com capas de componentes múltiplos
Forma	1
Alicate	
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) Ø mm	1,0
Valores de corte de arame macio (diâmetro) Ø mm	0,2 - 1,6
D mm	7,5
B mm	9,0
A mm	13,5
Comprimento mm	125
Peso líquido g	57



Reservado alterações técnicas e erros

