


26 25 200

Alicate semi-redondo com afiação (alicate de bico de cegonha)



- Pontas elásticas: indeformáveis mesmo em caso de torção
- Pontas de precisão elásticas, tolerantes às deformações
- Mordentes redondos planos, compridos e afunilados
- Com gumes (dureza aprox. 61 HRC) para arame macio, semi-duro e duro
- Aço elétrico de vanádio, forjado e temperado em óleo múltiplas vezes

Artigo nº	26 25 200
EAN	4003773035039
Alicate	cromado
Cabos	com capas de componentes múltiplos
Cabeça	
Forma	2
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro) Ø mm	3,2
Valores de corte de arame duro (diâmetro) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Dimensão do ângulo °	40
Comprimento mm	200
Peso líquido g	199



Reservado alterações técnicas e erros

