

03 01 180

Kombitang



- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, meerstaps oliegehard



| | |
|--|-----------------------|
| Artikel-nr. | 03 01 180 |
| EAN | 4003773013242 |
| Tang | zwart geatramenteerd |
| Kop | gepolijst |
| Benen | met kunststof bekleed |
| Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm | 3,4 |
| Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm | 2,2 |
| Snijwaarde Cu-kabel, meerdradig (diameter) Ø mm | 12,0 |
| Snijwaarde Cu-kabel, meerdradig mm² | 16,0 |
| Lengte mm | 180 |
| Gewicht netto g | 216 |



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

