

# 11 05 160


## Kablo Sıyırma Pensesi



- İletken çapı maks. 5,0 mm ya da iletken kesiti 10 mm<sup>2</sup> olan plastik veya lastik izolasyonlu tek, çok ve ince telli iletkenler için
- Tırtıklı vida ve kontra somun sayesinde istenen tel veya litz teli çapına kolayca ayarlanır
- Özel takım çeliği, dövme çelik, yağda sertleştirilmiş



Ürün Nr.	11 05 160
EAN	4003773039570
Pense	Krom kaplama
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Şekil	0
Kafa	
Kablo sıyırma değeri milimetrekare mm <sup>2</sup>	10,0
Nominal ölçü	160 mm
Kablo sıyırma değerleri (çap) Ø mm	5,0
AWG	7
Uzunluk mm	160
Net ağırlık g	157



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır



### Yedek parçalar

Ürün Nr.	EAN	
11 09 01	4003773052326	Yedek parça seti (civata ve somun) 11 160 için
11 09 01	4003773052326	Yedek parça seti (civata ve somun) 11 160 için