

74 01 180

Кусачки боковые особой мощности



- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле




Экономия усилия 20%

по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

Ось шарнира накована.

Номер артикула	74 01 180
EAN	4003773022008
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с пластиковыми чехлами
Форма	0
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	3,8
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	2,7
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	2,2
Длина mm	180
Вес нетто g	241



Возможны технические изменения и ошибки

