

75 02 125


Kliješta za bočno sječenje za elektroniku



- Vijčani zglob za visoku preciznost i opteretivost
- Za najpreciznije radove sječenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- S oštrim, brušenim oštricama za mekanu i tvrdnu žicu kao i piano žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- Dvostruka opruga niskog trenja za nježno i ravnomjerno otvaranje
- Kovana, od specijalnog alatnog čelika posebne kvalitete, višestupanjski kaljena u ulju
 - Oblik: s facetom



Kataloški broj	75 02 125
EAN	4003773040491
kliješta	bruniran
Ručke	s plastičnim oblogama
Oblik	0
Vrijednosti sječenja srednjotvrde žice (promjer) Ø mm	1,0
Vrijednosti sječenja tvrde žice (promjer) Ø mm	0,6
Vrijednosti sječenja žice za piano (promjer) Ø mm	0,4
Vrijednosti sječenja meke žice (promjer) Ø mm	0,2 - 1,3
B mm	14
D mm	6,5
A mm	10,5
Duljina mm	125
Težina neto g	81



vijčani zglob

Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune