

75 52 125


Kliješta za bočno sječenje za elektroniku



- Vijčani zglob za visoku preciznost i opteretivost
- Za najpreciznije radove sječenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- S oštrim, brušenim oštricama za mekanu i tvrdu žicu kao i piano žicu
- Oštrice dodatno indukcijski kaljene, tvrdoće oko 64 HRC
- Dvostruka opruga niskog trenja za nježno i ravnomjerno otvaranje
- Kovana, od specijalnog alatnog čelika posebne kvalitete, višestupanjski kaljena u ulju
 - Oblik: posebno uska glava, s facetom



Kataloški broj	75 52 125
EAN	4003773040576
kliješta	bruniran
Ručke	s plastičnim oblogama
Oblik	5
Vrijednosti sječenja srednjotvrde žice (promjer) Ø mm	0,5
Vrijednosti sječenja tvrde žice (promjer) Ø mm	0,3
Vrijednosti sječenja meke žice (promjer) Ø mm	0,2 - 0,8
B mm	14
D mm	6,5
A mm	10,5
Duljina mm	125
Težina neto g	79



vijčani zglob

Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune