

76 12 125


Bočne sječiće za elektromehaničare



- S oštrim, egzaktno brušenim oštricama za mekanu, tvrdu žicu kao i piano žicu
- Oštrice dodatno induktivno kaljene, tvrdoća oštrica prib. 63 HRC
- Umetnuti zglobovi
- Vanadij elektročelik, kovan, višestruko kaljen u ulju



Kataloški broj	76 12 125
EAN	4003773048015
Glava	polirana
Ručke	višenamjenske stezne čeljusti
Oblik	1
kliješta	crna atramentirana
Vrijednosti sječenja srednjotvrde žice (promjer) Ø mm	1,8
Vrijednosti sječenja tvrde žice (promjer) Ø mm	1,0
Vrijednosti sječenja žice za pianino (promjer) Ø mm	0,6
Vrijednosti sječenja meke žice (promjer) Ø mm	0,4 - 2,5
B mm	16
D mm	9
A mm	14,5
Duljina mm	125
Težina neto g	112



Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune