

77 02 130


Kliješta za bočno sječenje za elektroniku



- Za precizne radove sječenja, npr. u elektronici i preciznoj mehanici
- Stabilan, provučeni zglob bez zazora
- Dvostruka opruga niskog trenja za nježno i ravnomjerno otvaranje
- Poliranje ili poliranje visokog sjaja (samo izvedba 2) u spoju s tankim uljnim slojem pruža učinkovitu zaštitu od hrđe - bez smetnji u strujnom krugu uslijed ljuštenja dijelova od kroma
- Oštrice dodatno induktivno kaljene
- Kovana, od specijalnog alatnog čelika posebne kvalitete, višestupanjski kaljena u ulju
- Okrugla glava, s facetom
- Tvrdća oštrice pribl. 62 HRC



Kataloški broj	77 02 130
EAN	4003773039341
Glava	sjajno polirana
Ručke	višenamjenske stezne čeljusti
Oblik	0
Vrijednosti sječenja srednjotvrde žice (promjer) Ø mm	1,5
Vrijednosti sječenja tvrde žice (promjer) Ø mm	0,8
Vrijednosti sječenja meke žice (promjer) Ø mm	0,3 - 2,0
B mm	18,0
D mm	9,5
A mm	15,0
Duljina mm	130
Težina neto g	124



Zadržano pravo na tehničke izmjene i zabune