


# 77 22 130

## Elektronikçi yan keski



- İnce montaj işleri için, örneğin elektronik ve ince mekanik işleri
- Sağlam, boşluksuz ve geçirilmiş mafsal
- Yumuşak ve düzenli bir şekilde açılım için sürtünmez çift yay
- Polisaj veya ayna polisaj işlemi (yalnızca 2 nolu model) ince yağ tabakası ile bağlantılı olarak korozyona karşı iyi bir koruma sunar. Dökülen krom parçalar sayesinde elektrik devresinde arıza gerçekleşmez
- Kesicilere ek olarak indüksiyon sertleştirme uygulanmıştır
- Özel takım çeliği, çok kademeli yağ banyosunda sertleştirilmiş
- Yuvarlak kafa, küçük fasetli
- Kesici sertliği yakl. 60 HRC

Ürün Nr.	77 22 130
EAN	4003773040446
Kafa	Simetri parlatmalı
Saplar	Çok komponentli kılıf ile
Şekil	2
Orta sert tel kesme değeri (çap) Ø mm	1,5
Yumuşak tel kesme değeri (çap) Ø mm	0,3 - 2,0
B mm	18,0
D mm	9,0
A mm	15,0
Uzunluk mm	130
Net ağırlık g	124



Teknik değişiklikler ve yanlışlıklar hakkı saklıdır

