

88 05 250

KNIPEX Alligator® Pince multiprise




- Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- Conception robuste, insensible à la salissure ; idéal pour les travaux à l'extérieur
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile



Réf.	88 05 250
EAN	4003773035497
Pince	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière minces
Tête	
Positions de réglage	9
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) Ø pouces	2
Capacité pour écrous, ouverture mm	46
Capacité pour les tubes (diamètre) Ø mm	50
Longueur mm	250
Poids net g	344



Autobloquante sur tubes et écrous: moins d'effort; l'intégralité de la force appliquée peut être utilisée pour faire tourner la pièce; inutile de trop serrer les poignées de la pince, effort nécessaire réduit



Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
88 09 250	4003773053514	Boulon (goupille de Kerpin) pour 88 250