

92 22 07

Brucelles de précision forme pointue



- Pour travaux de montage délicats
- Forme droite
- Intérieur des mâchoires lisse
- Pointes particulièrement effilées
- Finition mate antireflet
- Inoxydable, antimagnétique et résistante aux acides

Réf.	92 22 07
EAN	4003773054689
Finition	inoxydable, antimagnétique, résistante aux acides
Longueur mm	115
Poids net g	12

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

