

92 28 70 ESD

Brucelles de précision ESD



- Acier au chrome-nickel : inoxydable, antimagnétique (18/10), modèle très utilisé dans l'électronique
- Revêtement ESD: antireflet noir, avec une résistance de surface d'env. 10^5 Ohm
- Pointes brossées antireflet
- Intérieur des mâchoires à finition mate pour une prise en main optimale
- Acier au nickel chrome, inoxydable, antimagnétique

- Forme droite
- Pointes fines
- Intérieur des mâchoires lisse

Réf.	92 28 70 ESD
EAN	4003773054788
Finition	inoxydable, antimagnétique, dérivant l'électricité statique
Longueur mm	110
Poids net g	13

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

