

00 21 37

Mallette à outils « Robust45 » Électricien 63 pièces avec rouleaux intégrés et poignée télescopique



- Mallette en polypropylène antichoc à l'épreuve des aéroports
- étanche à la poussière et à l'eau
- Clapet automatique de compensation de pression
- Stable en température de - 30 °C à + 80 °C
- Dispositif pour attacher un cadenas
- Porte-document ; plateaux à outils dotés de 54 pochettes à outils et de 94 passants pour les outils
- Fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
- Poignée bi-matière ergonomique
- Avec deux roulettes souples
- Avec poignée télescopique
- Capacité : 45 l
- Poids transportable max. de 35 kg

Réf.	00 21 37
EAN	4003773082606
Dimension Largeur extérieur (intérieur) mm	609 (540)
Dimension Hauteur extérieur (intérieur) mm	263 (229)
Dimension Profondeur extérieur (intérieur) mm	428 (364)
Poids net g	15000



Avec soupape de refoulement pour la ventilation et la plaque signalétique



Barres de séparation en aluminium pour la subdivision personnalisée de la coque de fond




Avec porte-documents

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

Livré avec 00 21 37 (21)

Réf.			Quantité	dimension nominale	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standards	1		
08 26 145	Knipex	Pince universelle multi-fonctions	1		1000 V
12 42 195	Knipex	KNIPEX MultiStrip 10, Pince à dénuder automatique	1		
13 86 200	Knipex	Pince pour installations électriques	1		1000 V
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Outil universel à dégainer	1		
26 26 200	Knipex	Pince demi-ronde avec tranchant, (pince bec de cigogne)	1	200 mm	1000 V
70 06 160	Knipex	Pince coupante de côté	1	160 mm	1000 V
74 06 200	Knipex	Pince coupante de côté à forte démultiplication	1	200 mm	1000 V
86 03 180	Knipex	Pince-clé, pince et clé à la fois	1	180 mm	
87 01 180	Knipex	KNIPEX Cobra®, Pince multiprise de pointe	1	180 mm	
97 53 04	Knipex	Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble, avec accès latéral	1		
98 52	Knipex	Couteau d'électricien pour câbles	1	185 mm	1000 V
98 25 01 SL	Knipex	Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme, Pozidriv®	1	PZ1	1000 V

98 20 35 SL	Knipex	Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue	1	3,5 x 100 mm	
3003010119	Picard	Marteau de mécanicien	1	300 g	
004018	Wera	Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8, 28 pièces	1	1/4"	
003760	Wera	Double clé à fourche Joker	1	10 x 13 mm	
18115	Stabila	Mini-niveau Pocket Electric	1	68 mm	
003484	Wera	Kraftform Kompakt VDE 16 Slim	1		
16135	Stabila	Niveau type 70 Electric	1	430 mm	
361 252 1	Rennsteig	Burin d'électricien	1	250 x 10 mm	