

00 21 36

Gereedschapskoffer "Robust34" Elektro 26-delig



- Voor vliegtuigen geschikte koffer uit slagvaste polypropyleen
- Stof- en waterdicht
- Automatische drukaanpassingsventiel
- Temperatuurstabiel van - 30°C tot + 80°C
- Mogelijkheid voor hangslot
- Documentenvak; gereedschapsborden met 42 uit te rusten gereedschapstassen en 67 gereedschapslussen
- Afsluitbare bodemschaal individueel te verdelen door aluminium scheidingsysteem
- Ergonomische tweecomponenten-greep
- Volume: 34 l
- Belastbaarheid tot 25 kg
- Uitgerust met 26 merkgereedschappen; deels VDE-gekeurd volgens DIN EN/IEC 60900

Artikel-nr.	00 21 36
EAN	4003773082583
Afmeting breedte buiten (binnen) mm	510 (480)
Afmeting hoogte buiten (binnen) mm	215 (199)
Afmeting diepte buiten (binnen) mm	419 (356)
Gewicht netto g	10000



Met drukventiel om te ontluichten en naambordje



Aluminium scheidingsdelen voor de individuele indeling van de bodemschaal



Met documentenvak

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Leveromvang 00 21 36 (11)

Artikel-nr.			Aantal	Maat	
00 11 01	Knipex	KNIPEX TwinKey®, voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen	1		
08 26 145	Knipex	Spitse kombitang	1		
12 40 200	Knipex	Zelfinstellende afstriptang	1	200 mm	
13 86 200	Knipex	Elektro installatietang	1		
16 95 01 SB	Knipex	KNIPEX ErgoStrip®, Universeel ontmantelingsgereedschap	1		
70 06 160	Knipex	Zijsnijtang	1	160 mm	
87 01 180	Knipex	KNIPEX Cobra®, Hightech-waterpomptang	1	180 mm	
97 53 04	Knipex	Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen, met zij-invoering	1		
98 52	Knipex	Kabelmes	1	185 mm	
003484	Wera	Kraftform Kompact VDE 16 Slim	1		
16135	Stabila	Waterpas type 70 Electric	1	430 mm	